



Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: L1020



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 540260 L1020 |
| GTIN | 4027497045440 |
| Razred artikla | 56L |

Opis

Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Okrogli stožec** (KEL).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli stožec

Ø glave: 10 mm

Dolžina glave L₁: 20 mm

Celotna dolžina: 60 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja |
| Ø glave | 10 mm |
| Opis oblike | Okrogli stožec |
| Oblika | L1020 |
| Kratica ozobja | Z7 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Vrsta ozobja | križno ozobljeni |
| Celotna dolžina | 60 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 20 mm |
| Ø držala | 6 mm |
| Rezalni material | HM TiAlN |
| Prevleka | TiAlN |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |