


**CCGT 09T301, Zvrst: PDL025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260095 PDL025
GTIN	4960664757497
Razred artikla	25E

Opis

CCGT 09T301 PDL025 Zvrst: PDL025
Lomilec odrezkov: MFP-SK
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,5 - 1 mm
Podajanje f : 0,03 - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 1 mm
Glavna uporaba	N
Lomilec odrezkov	MFP-SK
Radij rezila	0,1 mm
Podajanje f	0,03 - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Zvrst	PDL025
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 09T301
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje