

**CCMT 060202 Wiper, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260093 CA510
GTIN	4960664753109
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 060202 Wiper CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: WP

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 140 - 450 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 450 m/min
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	CA510
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen

Lomilec odrezkov	WP
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje