

**CCMT 060204 Wiper, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260094 PV720
GTIN	4960664753710
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Zvrst	PV720
Lomilec odrezkov	WP
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje