

**CCMT 09T304 Wiper, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260099 PV720
GTIN	4960664753727
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	WP
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 270 m/min
Zvrst	PV720
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje