

**CCMT 09T304 Wiper, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260099 CA515
GTIN	4960664753222
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 09T304 Wiper CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: WP

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 380 m/min

Tehnični opis

Zvrst	CA515
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	WP
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 380 m/min
Radij rezila	0,4 mm

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje