

**CCMT 09T308 Wiper, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260100 CA515
GTIN	4960664753239
Razred artikla	25E

**Opis**

CCMT 09T308 Wiper CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: WP

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 110 - 380 m/min

**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	110 - 380 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Lomilec odrezkov	WP

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje