

**DCMX 070204 Wiper, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260383 CA510
GTIN	4960664753147
Razred artikla	25E

Opis

DCMX 070204 Wiper CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: WP

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 1,5 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 140 - 450 m/min**Tehnični opis**

Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA510
Lomilec odrezkov	WP
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 450 m/min

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMX 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje