


**DCMX 070204 Wiper, Zvrst: CA515**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260383 CA515
GTIN	4960664753246
Razred artikla	25E

**Opis**

DCMX 070204 Wiper CA515 Zvrst: CA515  
 Lomilec odrezkov: WP  
 Toleranca: M  
 Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 390 m/min

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Zvrst	CA515
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 390 m/min
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	WP

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMX 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje