



Roto rezkar s prevleko Z4 – fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: A0820



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540560 A0820
GTIN	4027497278930
Razred artikla	56L

Opis

Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Valjasta oblika (ZYA), brez čelnega ozobja.**

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Ø glave	8 mm
Kratica ozobja	Z4
Stopnja preciznosti ozobljenja	fina
Celotna dolžina	60 mm
Oblika	A0820
Opis oblike	Valj brez čelnega ozobja
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø držala	6 mm

Dolžina glave	20 mm
Serijska	Ozobje Z4
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		