

Garant**Roto rezkar Z FINE – zelo fini, HM, Tip: A0820****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540440 A0820
GTIN	4045197679901
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Valjasta oblika (ZYA), brez čelnega ozobja.**

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Oblika	A0820
Kratica ozobja	Z FINE
Opis oblike	Valj brez čelnega ozobja
Celotna dolžina	60 mm
Ø glave	8 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo fina
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm
Serijska	Ozobje Z FINE
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		