

**Garant****Roto rezkar Z5 – fini, HM, Tip: D1009****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540400 D1009
GTIN	4045197525390
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Krogla** (KUD).

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina	49 mm
Opis oblike	Krogla
Ø glave	10 mm
Oblika	D1009
Stopnja preciznosti ozobljenja	fini
Kratka ozobja	Z5
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	9 mm
Serijska	Ozobje Z5

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		