

**Rezalna plošča PREMIUM***, Ø plošče: 178mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	563200 178
GTIN	9003178723413
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Agresivne plošče za grobo brušenje (manjša stopnja trdote Q) za **univerzalno obdelavo INOX-a in jekla** z dolgo življenjsko dobo in trdnostjo.

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo v_c do največ 80 m/s.

Specifikacija:**A30Q-BFXA****Napotek:**

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Debelina plošče	2,5 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Opis oblike	ravna

Oblika	41
Specifikacija	A30Q-BFXA
Ø plošče	178 mm
za debeline materiala	7,5 - 12,5 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	Jeklo
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalna prirobnica, par Ø prirobnice 76 mm	563990 76
--	-----------

