

Garant**Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: C1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540350 C1225
GTIN	4045197521996
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Dolžina držala 200 mm (možnost prilagoditve dolžine).

Držalo Ø 6 mm. **Oblika C, okrogli valj** (WRC).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Stroj vklopite šele, ko je rezkalni čep že potopljen v obdelovanec.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli valj

Ø glave: 12 mm

Dolžina glave: 25 mm

Celotna dolžina: 225 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Oblika	Okrogli valj
Opis oblike	Okrogli valj
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Celotna dolžina	225 mm
Ø glave	12 mm

Kratika ozobja	Z7
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		