

Garant**Roto rezkar Z FINE – zelo fini, HM, Tip: A1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540440 A1225
GTIN	4045197679871
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Valjasta oblika** (ZYA), **brez čelnega ozobja**.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo fina
Oblika	A1225
Ø glave	12 mm
Opis oblike	Valj brez čelnega ozobja
Celotna dolžina	65 mm
Kratica ozobja	Z FINE
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm
Serija	Ozobje Z FINE
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		