

**Roto rezkar s prevleko Z4 – fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: D0807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540560 D0807
GTIN	4027497275083
Razred artikla	56L

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Krogla** (KUD).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Kratka oznoba	Z4
Stopnja preciznosti ozobljenja	fini
Ø glave	8 mm
Opis oblike	Krogla
Celotna dolžina	47 mm
Oblika	D0807
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	7 mm

Serijska	Ozobje Z4
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		