



## Roto rezkar s prevleko Z4 – fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: M1020



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540560 M1020
GTIN	4027497279104
Razred artikla	56L

### Opis

#### Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar LUKAS** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Koničasti stožec** (SKM).

#### Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

### Tehnični opis

Celotna dolžina	60 mm
Oblika	M1020
Opis oblike	Koničasti stožec
Kratica ozobja	Z4
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø glave	10 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	fina
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm

Serijska	Ozobje Z4
Rezalni material	HM TiAlN
Prevlaka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		