

Garant
VHM krogelni rezkar 260°, TiAlN, Ø DC: 1 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	207176 1
GTIN	4045197854582
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Natančna **radiusna oblika brez popačenja profila**.

Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.

Toleranca: kontura radija = **±0,01 mm**.

Z obdajnim kotom **260°**. Velikost nazivnega Ø: **D_c = 0/-0,01 mm**.

Napotek:

Prosto brušenje, enakomerno.

Tehnični opis

Ø držala D _s	6 mm
Ø rezila D _c	1 mm
Podajanje f _z za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm ²	0,006 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostivijo	5 mm
Ø sprostive D ₁	0,7 mm
Dolžina rezil l _c	0,7 mm
Število zob Z	2
Celotna dolžina L	58 mm
Kot spirale	30 stopinj
Radij R	0,5 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM

Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,03×D pri kopirnem rezkanju
Držalo	DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Radiusni in krogelni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	575 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	390 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	390 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	200 m/min	M
GG(G)	primerno	575 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------