

Nastavitveni prstan z vmesno mero, Tip: J



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484035 J
GTIN	4045197212504
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Nastavitveni prstani (kontrolni prstani) iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in lepani. **Nastavitveni prstani so označeni z dejansko mero.** Toleranca izdelave za izvrtino je JS4.

Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

Napotek:

Tip oznake velikosti opisuje nazivno mero v milimetrih (mm).

Tip A = 3001–3499

Tip B = 3501–14.999

Tip C = 15.001–19.999

Tip D = 20.001–24.999

Tip E = 25.001–31.999

Tip F = 32.001–39.999

Tip G = 40.001–49.999

Tip H = 50.001–59.999

Tip I = 60.001–69.999

Tip J = 70.001–79.999

Tip k = 80.001–89.999

Tip L = 90.001–99.999

Navedite natančno nazivno dimenzijo \emptyset .

Prstani za vmesne mere so samo nastavitveni prstani **z decimalnimi merami!**

Za gladke (ravne) \emptyset glejte art. 484030 ali na zahtevo.

Primer naročila \emptyset 10,002: art. 484035 B 10,002.

Keramični nastavitveni prstani s polnimi milimetrskimi merami na zahtevo.

Tehnični opis

Tolerančno polje	JS
Nazivna mera	70,001 - 79,999 mm
Standard	DIN 2250 C
Material	Jeklo za šablone
Toleranca izdelave izvrtine	JS4
Kakovost	4
Kalibriranje	L7
Vrsta izdelka	Nastavitveni prstan

Storitve

KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni \emptyset 100 mm	028400 100
DAkS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni \emptyset 200 mm	028470 200