

**Garant****Roto rezkar Z FINE – zelo fini, HM, Tip: C1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540440 C1225
GTIN	4045197679888
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Okrogli valj** (WRC).

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Kratika ozobja	Z FINE
Celotna dolžina	65 mm
Ø glave	12 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo fina
Oblika	C1225
Opis oblike	Okrogli valj
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	25 mm
Serija	Ozobje Z FINE
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		