

**HOLEX**

**Brusni obroč (A), zrnatost 60 srednje grobi, Ø objemke × širina objemke:  
15X30mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	553710 15X30
GTIN	4045197240293
Razred artikla	52E

## Opis

### Izvedba:

**Gumijasto telo z zarezami se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč.** Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušeni sistemi nosilcev brusnih obročev.

Iz čvrstega materiala, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim oprijemom zrn. Ni primerno za uporabo s hladilnimi in mazalnimi sredstvi.

### Običajni korund (A).

### Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odzemanje materiala – tudi na robovih.

### Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553600.

## Tehnični opis

Zrnatost	60
Širina tulca	30 mm

Ø tulca	15 mm
Stopnja preciznosti	srednje groba
Brusno sredstvo	Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Oblika tulca	cilindrična
Vrsta izdelka	Brusni obroč

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Nosilec brusnih obročev, z zarezi, držalo Ø 6 mm Ø glave x dolžina glave 15X30 mm

553600 15X30