

**Garant****Roto rezkar Z1 – grobi, HM, Tip: AS0820****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540600 AS0820
GTIN	4045197155740
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Valjasta oblika** (ZYAS), **s čelnim ozobjem**.

**Uporaba:**

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

**Tehnični opis**

Oblika	AS0820
Opis oblike	Valj s čelnim ozobljenjem
Stopnja preciznosti ozobljenja	groba
Ø glave	8 mm
Kratika ozobja	Z1
Celotna dolžina	60 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	20 mm
Serijska	Ozobje Z1
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Les	pogojno primerno		