

**Nastavitveni prstan DIN 2250 C, Nazivni Ø: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	484030 30
GTIN	4045197212153
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

**Nastavitveni prstani** (kontrolni prstani) iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in lepani. **Nastavitveni prstani so označeni z dejansko mero.** Toleranca izdelave za izvrtino je JS4.

**Uporaba:**

Za splošno uporabo, na primer za nastavljanje in preverjanje merilnih naprav.

**Standard:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Napotek:**

**Dodatne vmesne velikosti do 320 mm preprosto naročite, npr. 484030 vel. 82.**

**Tehnični opis**

Nazivna mera	30 mm
Tolerančno polje	JS
Standard	DIN 2250 C
Toleranca izdelave izvrtine	JS4

Material	Jeklo za šablone
Kakovost	4
Kalibriranje	L7
Vrsta izdelka	Nastavitveni prstan

**Storitve**

DAkkS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 50 mm	028470 50
KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 50 mm	028400 50