

## Nastavitveni prstan z vmesno mero, Tip: C



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484035 C
GTIN	4045197212436
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

**Nastavitveni prstani** (kontrolni prstani) iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in lepani. **Nastavitveni prstani so označeni z dejansko mero.** Toleranca izdelave za izvrtino je JS4.

#### Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Napotek:

Tip oznake velikosti opisuje nazivno mero v milimetrih (mm).

Tip A = 3001–3499

Tip B = 3501–14.999

Tip C = 15.001–19.999

Tip D = 20.001–24.999

Tip E = 25.001–31.999

Tip F = 32.001–39.999

Tip G = 40.001–49.999

Tip H = 50.001–59.999

Tip I = 60.001–69.999

Tip J = 70.001–79.999

Tip k = 80.001–89.999

Tip L = 90.001–99.999

Navedite natančno nazivno dimenzijo  $\emptyset$ .

Prstani za vmesne mere so samo nastavitveni prstani **z decimalnimi merami!**

Za gladke (ravne)  $\emptyset$  glejte art. 484030 ali na zahtevo.

**Primer naročila  $\emptyset$  10,002:** art. 484035 B 10,002.

**Keramični nastavitveni prstani s polnimi milimetrskimi merami** na zahtevo.

## Tehnični opis

Tolerančno polje	JS
Nazivna mera	15,001 - 19,999 mm
Standard	DIN 2250 C
Toleranca izdelave izvrtine	JS4
Material	Jeklo za šablone
Kakovost	4
Kalibriranje	L7
Vrsta izdelka	Nastavitveni prstan

## Storitve

DAkS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni $\emptyset$ 50 mm	028470 50
KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni $\emptyset$ 50 mm	028400 50