

HOLEX®**Nastavljivo držalo, Tip: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	148400 5
GTIN	4045197857002
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

Kaljeni vpenjalni čeljusti. Jeklena ročaja sta pocinkana. Pri vrezovanju navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.

Za **normalne** obremenitve:
ogrodje iz cinkove tlačne litine.

Standard: DIN 1814

Ø območja vpenjanja: 7 - 20 mm

za ročne navojne svedre DIN 352: M13–M32

za Ø ročnega povrtala DIN 206: 9 - 26 mm

Celotna dolžina: 700 mm

Tehnični opis

Ø območja vpenjanja	7 - 20 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M13–M32
za Ø ročnega povrtala DIN 206	9 - 26 mm
Celotna dolžina	700 mm
Standard	DIN 1814