

HOLEX®
Držalo za rezalne čeljusti, za Ø rezalnih čeljusti × višina: 16X5 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	149300 16X5
GTIN	4045197857019
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

Jeklena ročaja sta pocinkana in odstranljiva. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. **Do vel. 65 × 25** iz cinkove tlačne litine, **od vel. 75×20** iz jekla.

Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

Standard: EN 22568

Metrični navoj: M1–M2,6

Fini metrični navoj: M1 × 0,2–M2,6 × 0,35

UNC navoj: Št. 1–4

UNF navoj: Št. 0–4

Cevni navoj: 1/16"–3/32"

Celotna dolžina: 160 mm

Tehnični opis

Metrični navoj	M1–M2,6
za Ø rezalnih čeljusti	16 mm
Višina	5 mm
Celotna dolžina	160 mm
Cevni navoj	1/16–3/32 col
UNF navoj	Št. 0–4 col
UNC navoj	Št. 1–4 col
Fini metrični navoj	M1 × 0,2–M2,6 × 0,35

Standard

EN 22568