

HOLEX®
Držalo za rezalne čeljusti, za Ø rezalnih čeljusti × višina: 38,1X12,7 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	149300 38,1X12,7
GTIN	4045197857095
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

Jeklena ročaja sta pocinkana in odstranljiva. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. **Do vel. 65 × 25** iz cinkove tlačne litine, **od vel. 75×20** iz jekla.

Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

Standard: EN 22568

Metrični navoj: M8–M20

Fini metrični navoj: M10–M14

UNC navoj: 7/16"–3/4"

UNF navoj: 7/16"–3/4"

Cevni navoj: 1.1/2"

Cevni navoj: G1/16"–G1/4"

Tehnični opis

UNF navoj	7/16–3/4 col
Cevni navoj	1.1/2 col
Cevni navoj	G1/16–G1/4 col
za Ø rezalnih čeljusti	38,1 mm
Metrični navoj	M8–M20
UNC navoj	7/16–3/4 col
Fini metrični navoj	M10–M14
Celotna dolžina	310 mm

Višina	12,7 mm
Standard	EN 22568