

HOLEX®
Držalo za rezalne čeljusti, za Ø rezalnih čeljusti × višina: 55X16 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	149300 55X16
GTIN	4045197857132
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

Jeklena ročaja sta pocinkana in odstranljiva. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. **Do vel. 65 × 25** iz cinkove tlačne litine, **od vel. 75×20** iz jekla.

Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

Standard: EN 22568

Fini metrični navoj: M22 × 1–M25 × 1,5

UNF navoj: 7/8"–1"

Cevni navoj: G5/8"–G3/4"

Celotna dolžina: 495 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina	495 mm
Fini metrični navoj	M22 × 1–M25 × 1,5
Cevni navoj	G5/8–G3/4 col
UNF navoj	7/8–1 col
Višina	16 mm
za Ø rezalnih čeljusti	55 mm
Standard	EN 22568

