

HOLEX®
Držalo za rezalne čeljusti, za Ø rezalnih čeljusti × višina: 75X20 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	149300 75X20
GTIN	4045197857170
Razred artikla	12L

Opis
Izvedba:

Jeklena ročaja sta pocinkana in odstranljiva. Navojna čeljust je vpeta s 5 vpenjalnimi vijaki. **Do vel. 65 × 25** iz cinkove tlačne litine, **od vel. 75×20** iz jekla.

Uporaba:

Za direktno vpetje sklenjene ali prerezane navojne čeljusti po EN 22568.

Standard: EN 22568

Fini metrični navoj: M38 × 1–M42 × 2

UNF navoj: 1.1/2"

Cevni navoj: G1.1/8"–G1.1/4"

Celotna dolžina: 700 mm

Tehnični opis

za Ø rezalnih čeljusti	75 mm
UNF navoj	1.1/2 col
Fini metrični navoj	M38 × 1–M42 × 2
Celotna dolžina	700 mm
Cevni navoj	G1 1/8–G1 1/4 col
Višina	20 mm
Standard	EN 22568

