

## Nastavitveni prstan DIN 2250 C, Nazivni Ø: 35mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484030 35
GTIN	4045197212184
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

**Nastavitveni prstani** (kontrolni prstani) iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in lepani. **Nastavitveni prstani so označeni z dejansko mero.** Toleranca izdelave za izvrtino je JS4.

#### Uporaba:

Za splošno uporabo, na primer za nastavljanje in preverjanje merilnih naprav.

#### Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

#### Napotek:

**Dodatne vmesne velikosti do 320 mm preprosto naročite, npr. 484030 vel. 82.**

### Tehnični opis

Tolerančno polje	JS
Nazivna mera	35 mm
Standard	DIN 2250 C
Toleranca izdelave izvrtine	JS4

Material	Jeklo za šablone
Kakovost	4
Kalibriranje	L7
Vrsta izdelka	Nastavitveni prstan

**Storitve**

KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 50 mm	028400 50
DAkS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 50 mm	028470 50