

**Podaljški, Notranji in zunanji Ø: 4,9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	149400 4,9
GTIN	4045197857293
Razred artikla	12L

Opis**Izvedba:**

Kaljeni in pocinkani. Zunanji in notranji 4-kotnik imata enako mero.

Uporaba:

Za podaljševanje kratkih navojnih svedrov (npr. DIN 351/352/2181/5157), povrtal in drugih orodij s 4-kotnim držalom.

Napotek:

Podaljški za strojne navojne svedre z držalom, npr. po DIN 371/374/376, glejte **art. 338400**.

Tehnični opis

Notranji in zunanji Ø	4,9 mm
Celotna dolžina	110 mm
za metrične navojne svedre DIN 352	M4,5 – M8
Ø D	11 mm
Standard	DIN 377
Vrsta izdelka	Podaljšek