

Nastavitveni prstan z vmesno mero, Tip: F



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484035 F |
| GTIN | 4045197212467 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Nastavitveni prstani (kontrolni prstani) iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in lepani. **Nastavitveni prstani so označeni z dejansko mero.** Toleranca izdelave za izvrtino je JS4.

Standard:

Nach **DIN 2250 C.**

Napotek:

Tip oznake velikosti opisuje nazivno mero v milimetrih (mm).

Tip A = 3001–3499

Tip B = 3501–14.999

Tip C = 15.001–19.999

Tip D = 20.001–24.999

Tip E = 25.001–31.999

Tip F = 32.001–39.999

Tip G = 40.001–49.999

Tip H = 50.001–59.999

Tip I = 60.001–69.999

Tip J = 70.001–79.999

Tip k = 80.001–89.999

Tip L = 90.001–99.999

Navedite natančno nazivno dimenzijo \emptyset .

Prstani za vmesne mere so samo nastavitveni prstani **z decimalnimi merami!**

Za gladke (ravne) \emptyset glejte art. 484030 ali na zahtevo.

Primer naročila \emptyset 10,002: art. 484035 B 10,002.

Keramični nastavitveni prstani s polnimi milimetrskimi merami na zahtevo.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Nazivna mera | 32,001 - 39,999 mm |
| Tolerančno polje | JS |
| Standard | DIN 2250 C |
| Material | Jeklo za šablone |
| Toleranca izdelave izvrtine | JS4 |
| Kakovost | 4 |
| Kalibriranje | L7 |
| Vrsta izdelka | Nastavitveni prstan |

Storitve

| | |
|---|-----------|
| KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni \emptyset 50 mm | 028400 50 |
| DAkS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni \emptyset 50 mm | 028470 50 |