

**HOLEX****Nosilec brusnih obročev, z zarezi, držalo Ø 6 mm, Ø glave × dolžina glave:  
22X20mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	553600 22X20
GTIN	4045197240187
Razred artikla	52E

## Opis

### Izvedba:

Elastično gumijasto telo z zarezi in z jeklenim držalom. Obrušena površina plašča za boljšo točnost krožnega teka.

## Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	26000 min <sup>-1</sup>
minimalno število vrtljajev	18000 min <sup>-1</sup>
Ø glave	22 mm
Dolžina glave	20 mm
Opis oblike	cilindrična
Ø držala	6 mm
Nosilni material	Elastično gumijasto telo
Vrsta izdelka	Nosilec brusnih obročev

