



## Brusni obroč (CER), zrnatost 60 polfini, Ø objemke × širina objemke: 30X30mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje

553795 30X30

GTIN

4027497456222

Razred artikla

53L

### Opis

#### Izvedba:

**Gumijasto telo z zarezi se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč.** Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušenimi sistemi nosilcev brusnih obročev.

Iz čvrstega materiala, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim oprijemom zrn. Ni primerno za uporabo s hladilnimi in mazalnimi sredstvi.

#### **Keramična brusna zrna (CER).**

#### **Uporaba:**

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odvzemanje materiala – tudi na robovih.

#### **Primerno za:**

Nosilec za brusni obroč art. 553600.

### Tehnični opis

Ø tulca

30 mm

Širina tulca	30 mm
Zrnatost	60
Stopnja preciznosti	polfina
Brusno sredstvo	Keramična zrna
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Oblika tulca	cilindrična
Vrsta izdelka	Brusni obroč

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Nosilec brusnih obročev, z zarezi, držalo Ø 6 mm Ø glave × dolžina glave 30X30 mm

553600 30X30