

**HOLEX****Brusni svitek, konični (A), zrnatost 150 fini, Ø brusnega obroča × dolžina brusnega obroča: 10X25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553895 10X25
GTIN	4045197524645
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Brusni svitki so izdelani iz zvitega brusnega platna z **običajnim korundom (A)**.  
Konična oblika za obdelavo na tesnih mestih.

**Primerno za:**

Trn za brusne svitke art. 553835.

**Primerno za:**

Ø vpenjala nosilca × celotna dolžina: 3×63

**Tehnični opis**

Zrnatost	150
Ø brusnega svitka	10 mm
Dolžina brusnega svitka	25 mm
Maksimalno število vrtljajev	26000 min <sup>-1</sup>
Stopnja preciznosti	fina
Brusno sredstvo	Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Oblika brusnega svitka	konična
Vrsta izdelka	Brusni valji

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	pogojno primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Trn za brusne svitke, držalo Ø 6 mm Ø držala × celotna dolžina 3X63 mm

553835 3X63