

HOLEX

**Brusni svitek, konični (A), zrnatost 150 fini, Največji Ø puše × širina puše:
20X63mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	553870 20X63
GTIN	4045197240613
Razred artikla	52E

Opis

Izvedba:

Iz čvrstega materiale, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim oprijemom zrn.

Običajni korund (A) za univerzalno uporabo.

Gumijasto telo z zarezi se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč. Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušeni sistemi nosilcev brusnih obročev.

Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odzemanje materiala – tudi na robovih.

Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553830.

Tehnični opis

Širina tulca	63 mm
Zrnatost	150
največji Ø tulca	20 mm
Stopnja preciznosti	fina
Brusno sredstvo	Običajni korund

Kratice za brusno sredstvo	A
Oblika tulca	konična
Vrsta izdelka	Brusni obroč

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Nosilec brusnih obročev, z zarezi, koničen, držalo Ø 6 mm Največji Ø x dolžina glave 20X63 mm

553830 20X63