

**HOLEX****Brusni obroč (ZA), zrnatost 80 polfini, Ø objemke × širina objemke: 30X20mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	553780 30X20
GTIN	4045197287458
Razred artikla	52E

## Opis

### Izvedba:

**Gumijasto telo z zarezami se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč.** Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušenimi sistemi nosilcev brusnih obročev.

Iz čvrstega materiala, ki se ne trga, vezanega na umetno smolo, z dolgo življenjsko dobo in dobrim oprijemom zrn. Ni primerno za uporabo s hladilnimi in mazalnimi sredstvi.

### Cirkonijev korund (ZA).

### Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odzemanje materiala – tudi na robovih.

### Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553600.

## Tehnični opis

Zrnatost	80
Ø tulca	30 mm
Širina tulca	20 mm

Stopnja preciznosti	polfina
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Oblika tulca	cilindrična
Vrsta izdelka	Brusni obroč

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Nosilec brusnih obročev, z zarezi, držalo Ø 6 mm Ø glave x dolžina glave 30X20 mm

553600 30X20