

uvex**Komfortna zaščitna očala uvex i-vo, Barva stekel: GREY**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	096515 GREY
GTIN	4031101256375
Razred artikla	04U

Opis

Izvedba:

Dvokomponentna zaščitna očala skrbijo z mehкими komponentami v predelu nosu, čela in ušes za posebej visoko udobje nošenja tudi pri dolgotrajni uporabi. Naklon in dolžina **lokov sta individualno nastavljiva**. Odlična **odpornost proti kemikalijam** in **odpornost proti praskam** na zunanji strani. Prevleka uvex supravision sapphire za dodatno **odpornost proti praskam in kemikalijam** tudi na notranji strani. S temnim okvirjem in **sivim steklom** za **večjo zaščito pred naravnim bleščanjem** (sončna svetloba, odboj svetlobe). **Prepustnost: 23 %**.

Standard:

EN 166 EN 172

Lastnosti okvirja: Nastavljive blazinice za nos

Prevleka stekla: odporno proti kemikalijam

UV-zaščita: UV400

Material stekel: Polikarbonat

Oznaka stekel: 5-2,5 W 1 FT

Tehnični opis

Tovarniška številka	9160.076
Material stekel	Polikarbonat
Prevleka stekla	odporno proti kemikalijam
Stopnja transmisije	23 %
Oznaka stekel	5-2,5 W 1 FT
UV-zaščita	UV400

Serija	i-vo
Oznaka okvirja	W 166 FT CE
Lastnosti okvirja	Blazinice za nos
Lastnosti okvirja	Nastavljiva dolžina loka
Lastnosti okvirja	Nastavljiv naklon loka
Lastnosti okvirja	Nastavljive blazinice za nos
Vrsta izdelka	Zaščitna očala

Pribor

Škatla za shranjevanje	096920
Garnitura stekel za zaščitna očala i-vo art. 096515 5-delna	096516
Stensko držalo za vlažne čistilne krpe	096691
Držalni trak z nastavljanjem dolžine	096940
Etui za očala Tip	096930
Škatla za shranjevanje	096921
Postaja za čiščenje očal	096694
Čistilne krpe za očala 100-delna	096690
Etui za očala Tip CASE	096932 CASE
Škatla za shranjevanje	096910