

Garant**90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215122 63/6
GTIN	4045197861405
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic. Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti obračalnih rezalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	63 mm
Število rezil Z	6
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.. 130708
Celotna dolžina $L_{celotna}$	40 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,maxs}$	12 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Serijska	Power Tang
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomeren
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219882
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 col E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0