

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250006 25/12
GTIN	4045197861542
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	150 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	33 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Velikost ploščice	12 mm
Vpenjalna spona	259038 4
Podložna ploščica	259031 22
Velikost držala	25 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 6
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
ISO-oznaka držala	MCLNR/L 2525M12
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	32 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

## Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Vpenjalna spona Tip 4	259038 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 22	259031 22
Vijak za podložno ploščico Tip 6	259025 6
Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500