

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250006 32/12
GTIN	4045197861559
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 22
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Velikost držala	32 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
ISO-oznaka držala	MCLNR/L 3232P12
Vijak za podložno ploščico	259025 6
Vpenjalna spona	259038 4
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
Dolžina glave L ₁	34 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalna spona Tip 4	259038 4
Podložna ploščica Tip 22	259031 22
Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 6	259025 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500