

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250006 25/16
GTIN	4045197861566
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vpenjalna spona	259038 4
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
Dolžina glave L ₁	33 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
Podložna ploščica	259031 23
Velikost ploščice	16 mm
Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
ISO-oznaka držala	MCLNR/L 2525M16
Vijak za podložno ploščico	259025 7
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
Vpenjalna spona Tip 4	259038 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 7	259025 7
Podložna ploščica Tip 23	259031 23
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500