

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250006 32/19
GTIN	4045197861580
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	MCLNR/L 3232P19
Velikost držala	32 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 8
Dolžina glave L ₁	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Vijak za vpenjalno spono	259021 5
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Vpenjalna spona	259038 5
Velikost ploščice	19 mm
Podložna ploščica	259031 24
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Vpenjalna spona Tip 5	259038 5
Vijak za vpenjalno spono Tip 5	259021 5
Vijak za podložno ploščico Tip 8	259025 8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Podložna ploščica Tip 24	259031 24
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600