

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 20/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250007 20/12
GTIN	4045197861597
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	20 mm
Dolžina glave L ₁	28 mm
Velikost ploščice	12 mm
Vpenjalna spona	259038 4
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
ISO-oznaka držala	MCLNR/L 2020K12
Funkcijska širina L ₄	25 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 6
Podložna ploščica	259031 22
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vpenjalna spona Tip 4	259038 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
Vijak za podložno ploščico Tip 6	259025 6
Podložna ploščica Tip 22	259031 22
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500