

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250007 25/12
GTIN	4045197861603
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	25 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 6
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
Celotna dolžina L	150 mm
Dolžina glave L ₁	33 mm
Funkcijska širina L ₄	32 mm
ISO-oznaka držala	MCLNR/L 2525M12
Velikost ploščice	12 mm
Vpenjalna spona	259038 4
Podložna ploščica	259031 22
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalna spona Tip 4	259038 4
Vijak za podložno ploščico Tip 6	259025 6
Podložna ploščica Tip 22	259031 22
Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500