

Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 32/16mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250007 32/16
GTIN	4045197861634
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..
ISO-oznaka držala	MCLNR/L 3232P16
Vijak za vpenjalno spono	259021 1
Podložna ploščica	259031 23
Vijak za podložno ploščico	259025 7
Velikost ploščice	16 mm
Vpenjalna spona	259038 4
Velikost držala	32 mm
Dolžina glave L ₁	34 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Celotna dolžina L	170 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 23	259031 23
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 7	259025 7
Vpenjalna spona Tip 4	259038 4
Vijak za vpenjalno spono Tip 1	259021 1
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500