

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala/ploščice: 32/19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250007 32/19
GTIN	4045197861641
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Podložna ploščica	259031 24
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	40 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Vijak za vpenjalno spono	259021 5
Vpenjalna spona	259038 5
Vijak za podložno ploščico	259025 8
Velikost ploščice	19 mm
ISO-oznaka držala	MCLNR/L 3232P19
Velikost držala	32 mm
Celotna dolžina L	170 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1906..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje

## Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

### Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vpenjalna spona Tip 5	259038 5
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Vijak za vpenjalno spono Tip 5	259021 5
Podložna ploščica Tip 24	259031 24
Vijak za podložno ploščico Tip 8	259025 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600