

**HOLEX**

**Nosilec brusnih obročev, z zarezi, koničen, držalo Ø 6 mm, Največji Ø × dolžina glave: 29X30mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	553830 29X30
GTIN	4045197240569
Razred artikla	52E

## Opis

### Izvedba:

Elastično gumijasto telo z zarezi in z jeklenim držalom. Obrušena površina plašča za boljše točnost krožnega teka.

## Tehnični opis

Največji Ø	29 mm
najmanjši Ø	22 mm
Maksimalno število vrtljajev	21000 min <sup>-1</sup>
Ø glave	5 mm
Dolžina glave	30 mm
Opis oblike	konična
Ø držala	6 mm
Nosilni material	Elastično gumijasto telo
Vrsta izdelka	Nosilec brusnih obročev

