

## Garant

### Roto rezkar Z9 – zelo grobi (nž / Al), HM, Tip: AS0616



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540709 AS0616
GTIN	4045197522436
Razred artikla	51D

#### Opis

##### Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Oblika AS, valj (ZYAS), s čelnim ozobljem.**

##### Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Valj s čelnim ozobljenjem

Ø glave: 6 mm

Dolžina glave: 16 mm

Celotna dolžina: 50 mm

Ø držala: 6 mm

#### Tehnični opis

Kratice ozobja	Z9
Stopnja preciznosti ozobljenja	zelo grobo (nž/Al)
Oblika	AS0616
Celotna dolžina	50 mm
Opis oblike	Valj s čelnim ozobljenjem
Ø glave	6 mm

Ø držala	6 mm
Dolžina glave	16 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		