

Garant**Držalo za zunanje struženje, desni, Velikost držala/ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250612 16/11
GTIN	4045197861702
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 6
Podložna ploščica	259031 7
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 3
Dolžina glave L ₁	25 mm
Velikost držala	16 mm
ISO-oznaka držala	PDNNR/L 1616H11
Kolenska ročica	259015 7
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Garnitura vzmeti	259044 4
Funkcijska širina L ₄	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DN.. 1104..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	63 stopinj

Podatkovni list

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Kolenska ročica Tip 7	259015 7
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2,5 mm	674242 2,5
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 3	259047 3
Garnitura vzmeti10-del. Tip 4	259044 4
Podložna ploščica Tip 7	259031 7
Vijak kolenske ročice Tip 6	259018 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500